

HSR 575 W/60

HSR | Металлогалогенные лампы



Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры

Преимущества продукта

- Наружная колба для простоты обращения

Характеристики продукта

- Одноцокольные лампы, аналогичные лампам HTI



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|------------------------|-----------|
| Номинальная мощность | 575,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 95,0 В |
| Напряжение лампы | 95 В |
| Номинальный ток | 7 А |
| Ток лампы | 7,0 А |

Фотометрические данные

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Яркость | 10000 кд/см ² |
| Цветовая температура | 6000 К |
| Световая отдача | 85 лм/Вт |

Размеры и вес



| | |
|--------------------------|----------|
| Диаметр | 30,0 mm |
| Длина | 125,0 mm |
| Длина центра нити накала | 65,0 mm |

Срок службы

| | |
|-------------|--------|
| Срок службы | 1000 h |
|-------------|--------|

Дополнительные данные

| | |
|--------|-------|
| Цоколь | GX9.5 |
|--------|-------|

Возможности / мощности

| | |
|-------------------|-------|
| Положение горения | Other |
|-------------------|-------|

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4050300941776 4008321625885 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4050300941776 | OSRHSR57560 | - | - | - |
| 4050300941776 | OSRHSR57560 | - | - | - |

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HSR могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Лампы HSR не поддерживают горячий перезапуск.

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321625885 | HSR 575 W/60 | Folding carton box 1 | 57 mm x 57 mm x 173 mm | 0.56 дм ³ | 140.00 g |
| 4008321625892 | HSR 575 W/60 | Shipping carton box 10 | 295 mm x 216 mm x 134 mm | 8.54 дм ³ | 1258.33 g |
| 4050300941776 | HSR 575 W/60 | Folding carton box 1 | - x - x - | | |
| 4050300941783 | HSR 575 W/60 | Shipping carton box 10 | 295 mm x 197 mm x 235 mm | 13.66 дм ³ | 1191.50 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.